



AGITADOR ELETROMAGNÉTICO

B-AGIT

Utilizado para análises granulométricas com peneiras redondas de 8, 5 ou 3 polegadas de diâmetro

Características Técnicas

B-AGIT

- Capacidade: Até 6 peneiras de 2' de altura ou até 12 peneiras de 1' de altura;
- Peneiras: Aro rígido em latão ou aço inox com 8, 5 ou 3' x 1 ou 2' de altura;
- Faixa de medição: 25 µm (micra) - 25mm até 100mm;
- Temporizador: 0 - 99 min. digital;
- Reostato: Para controle de intensidade das vibrações;
- Tensão: 110 ou 220 volts;
- Frequência: 50 / 60 HZ;
- Acompanha: Tampa e fundo;
- Movimentação do material a peneirar: Arremesso com momento angular;
- Movimento de arremesso 3D: Garante que a amostra se mova sobre 100% da área da peneira;
- Amplitude: 1 - 10 (0 - 2 mm) analógico;
- Ajuste: Independente da amplitude de vibração e do tempo;
- Diâmetros de peneiras: 203 mm (8') / 125 mm (5') / 75 mm (3');
- Altura máx. com peneiras: 645 mm;
- Dimensões: L x A x P: 305 mm x 230 mm x 465 mm;
- Peso líquido: 37,0 KG;
- Nota: Não acompanha peneiras;

Benefícios e Vantagens

- Bivolt se ajusta conforme a rede elétrica do cliente
- Possui temporizador para programação do tempo de funcionamento
- Ajuste de vibração conforme necessidade do cliente
- Indicação luminosa de funcionamento e parada
- Capacidade: até 6 peneiras de 2' de altura ou até 12 peneiras de 1' de altura
- Permite combinações de peneiras de diferentes granulometrias, conforme necessidade, bem como a calibração do ponto de melhor peneiramento. Dessa forma podem ser criados receitas e procedimentos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, que torna o equipamento já de linha um equipamento especial.